

## SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wersja     | Bolting tool               |
| Nr zam.    | <a href="#">1389190000</a> |
| Typ        | SCREWTY-SW13-DM            |
| GTIN (EAN) | 4050118189742              |
| Ilość      | 1 szt.                     |
| opakowanie | karton                     |

**SCREWTY-SW13-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Wymiary i masa**

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 226.26 g |
|------------|----------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy              |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

**Narzędzia do skręcania**

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nastawa momentu dokręcającego, max. 1.7 Nm | Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.5 Nm |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Ważna informacja**

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | W dostarczonym zestawie:<br>Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawianiaWymienna końcówka AF13 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |

## SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkręta Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typ        | SCREWTY SW9                | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254630000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118054194              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW10               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254640000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118048599              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW12               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2598970000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118781151              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW13               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254650000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051834              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW15               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1290830000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118084320              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW17               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254660000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051841              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW18               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254670000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051858              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |
| Typ        | SCREWTY SW19               | Wersja                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1254680000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118048827              |                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                            |