

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1392400000
Typ	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
Ilość	1 szt.

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 23 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	M8 = żadna
Powierzchnia styku	pozlacany	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C		

Ogólne dane techniczne

Liczba biegunów	4	kodowanie	M8 = żadna
Ścieżka połączenia	Złącze żeńskie M8, Kołek M8	Powierzchnia styku	pozlacany
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Materiał styków	CuZn
Napięcie znamionowe	30 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

