

## SAI-Y-7/8 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe Y, 7/8", Rozdzielacz zasilania
Nr zam.	<a href="#">1413930000</a>
Typ	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
Ilość	1 szt.

## SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 72.4 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Podstawowy materiał obudowy	PUR
Opór izolacji	1010 Ω	Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe natężenie prądu	7 A	Stopień ochrony	IP67, IP68
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
Przyłącze ekranu	Nie	Materiał pierścienia gwintowanego	mosiądz, niklowany
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C		

## Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek 7/8"	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"	Moment dokręcający	7/8": 1.5 Nm

## Dane ogólne

Liczba biegunów	4	kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	7/8"	Materiał styków gniazdo	CuZn
Materiał styków pręt	CuZn	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Opór izolacji	1010 Ω
Napięcie znamionowe	400 V	Znamionowe natężenie prądu	7 A
rozmiar klucza	24 mm	Stopień ochrony	IP67, IP68
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
złącze 1	7/8"	Przyłącze 2	Śruba
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-Y-7/8 4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**




**Schemat biegunów**



Male

**Schemat biegunów**



Female

**Schemat połączeń**

