

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1415940000
Typ	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
Ilość	1 szt.

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	120 mm	Głębokość (cale)	4.7244 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2.9921 inch
Masa netto	65 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	Uchwyt na 3 oznaczniki	Szerokość	76 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Przykład zastosowania

