


**RS SD15M HD UNC4.40 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Pasywny interfejs do przesyłania sygnałów ze złącza SUB-D o dużej gęstości z kabłąkiem zaciskowym.

Oba złącza zapewniają połączenie 1 do 1 a w skład serii wchodzi złącza męskie oraz żeńskie zawierające od 15 do 62 biegunów. Ze względu na metalową obudowę, złącza SUB-D idealnie nadają się do przesyłania sygnałów analogowych lub do podłączania kabli ekranowanych. Złącze sprężynowe na życzenie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Interfejs, RSSD, Złącza wtykowe SUB-D o dużej gęstości, Wtyczka 15-biegunowa, złącze śrubowe
Nr zam.	<a href="#">1428080000</a>
Typ	RS SD15M HD UNC4.40 S
GTIN (EAN)	4050118232394
Ilość	1 szt.



**RS SD15M HD UNC4.40 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne**

stały, min. H05(07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>	długość zdejmowanej izolacji	6 mm
moment dokręcający, maks.	0.6 Nm	moment dokręcający, min.	0.5 Nm
obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12		

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**Rysunki**

