

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł mocy, 1000 V, 100 A, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane, złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Nr zam.	1429090000
Typ	HDC MHP100 PE MC
GTIN (EAN)	4050118233537
Ilość	1 szt.

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	40.1 mm	Wysokość (cale)	1.5787 inch
Szerokość	14.5 mm	Szerokość (cale)	0.5709 inch
Masa netto	54.5 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	1012 Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze męskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	cynk
Typoszereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1000 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	100 A	Wymagane otwory wtykowe	1

Dane połączenia ochronnego




Rodzaj przyłącza PE Przyłącze zagniatane

Wersja

Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

100 A styki zaprasowywane



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 M 10	Wersja
Nr zam.	1435750000	Złącze męskie, Srebro, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 16	Wersja
Nr zam.	1435760000	Złącze męskie, Srebro, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 25	Wersja
Nr zam.	1435770000	Złącze męskie, Srebro, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 35	Wersja
Nr zam.	1435780000	Złącze męskie, Srebro, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
Ilość	10 ST	

Postanowienia różne



Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Wersja
Nr zam.	1480380000	ModuPlug, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4050118288933	
Ilość	1 ST	