

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł mocy, 1000 V, 100 A, Liczba biegunów: 1, Przyłącze zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Nr zam.	1429110000
Typ	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
Ilość	1 szt.

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	43.35 mm	Wysokość (cale)	1.7067 inch
Szerokość	14.5 mm	Szerokość (cale)	0.5709 inch
Masa netto	52.5 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	1012 Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze żeńskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	cynk
Typoszereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1000 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	100 A	Wymagane otwory wtykowe	1

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE Przyłącze zagniatane




Wersja

Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Rysunki



HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

100 A styki zaprasowywane



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 F 10	Wersja
Nr zam.	1435790000	złącze żeńskie, Srebro, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240580	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16	Wersja
Nr zam.	1435810000	złącze żeńskie, Srebro, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240757	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25	Wersja
Nr zam.	1435820000	złącze żeńskie, Srebro, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240801	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35	Wersja
Nr zam.	1435830000	złącze żeńskie, Srebro, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240696	
Ilość	10 ST	

Postanowienia różne



Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Wersja
Nr zam.	1480380000	ModuPlug, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4050118288933	
Ilość	1 ST	