




Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 90 x 8 mm, biały
Nr zam.	1429430000
Typ	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	THM UR20 WS

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3.5433 inch
Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0.315 inch
Masa netto	0.01 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	
Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Ilość na arkusz	60	
Szerokość	8 mm	
Klasa palności wg UL 94	HB	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Materiał podstawowy	papier	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = Insert markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Rysunki

