

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Wersja | FrontCom, Płytki wkładki, Ekranowane |
| Nr zam. | 1450570000 |
| Typ | IE-FC-SP-PWS/4ST |
| GTIN (EAN) | 4050118255249 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



| | |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cURus) | E223801 |

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Wysokość | 23 mm | Wysokość (cale) | 0.9055 inch |
| Szerokość | 51.5 mm | Szerokość (cale) | 2.0276 inch |
| Długość | 90.5 mm | Długość (cale) | 3.563 inch |
| Masa netto | 22.5 g | | |

Temperatury

| | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
| Temperatura układania | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77 |

Wkładki

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---|
| Wkładka, danych | 4 | Wkład złącza zasilania mały | 1 |
|-----------------|---|-----------------------------|---|

Dane ogólne

| | | | |
|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Rodzaj produktu | Płytki wkładki, Ekranowane | Materiał | Poliwęglan (PC) |
|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|


Standardy ogólne

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|------------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E223801 | Nr certyfikatu (DNV) | TAA000022B |
| Nr certyfikatu (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Rysunek wymiarowy



IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Wersja |
| Nr zam. | 1962850000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | TIA-568A |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Wersja |
| Nr zam. | 1963840000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | TIA-568B |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Wersja |
| Nr zam. | 1963830000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | PROFINET |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-C | Wersja |
| Nr zam. | 1962840000 | Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzyowa złącze rozłączne |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Ilość | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-USB-A | Wersja |
| Nr zam. | 1019570000 | Wkład USB, wkładka kołnierzyowa, Typ A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | IE-BI-USB-AB | Wersja |
| Nr zam. | 1131380000 | Wkład USB, wkładka kołnierzyowa, Typ AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Ilość | 1 ST | |

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ | IE-FCI-PWS-EU | Wersja | |
| Nr zam. | 1450740000 | | FrontCom, Wkład złącza zasilania mały, Złącze żeńskie, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255379 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| Typ | IE-BI-USB-3.0-A | Wersja | |
| Nr zam. | 1487920000 | | Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-FCI-PWS-IT | Wersja |
| Nr zam. | 1450810000 | FrontCom, Wkład złącza zasilania mały, Typ L, Złącze żeńskie, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| Ilość | 1 ST | |

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzaskDo urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1736181044 | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Ilość | 200 ST | |

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-FC-PWPC | Wersja |
| Nr zam. | 1450820000 | FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem, Pojedyncza rama |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Ilość | 1 ST | |

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Wersja | |
| Nr zam. | 9009030000 | Wkrętak, Wkrętak | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Ilość | 1 ST | | |