

VGM25-MS68 EMC 11-20SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Coraz większa czułość elementów elektronicznych oraz coraz większa ilość zakłóceń elektromagnetycznych o różnej częstotliwości wymaga stosowania dławnic kablowych zapewniających odpowiedni poziom izolacji i ekranowania systemu. Ten typ dławnic kablowych EMC chroni złącza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie kabla i jego odprężanie, a cała dławnica kablowa spełnia wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444. Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy i szybki montaż.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria
Nr zam.	1463720000
Typ	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
Ilość	1 szt.

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	63.5 mm	Długość (cale)	2.5 inch
Masa netto	94.44 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	20 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	11 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP68
zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Halogenki	bezhalogenowy	Normy	EN 45545-2:2013
rozmiar klucza	30 mm	Stopień ochrony	IP68 - 15 bar
Dławnica kablowa	M 25, EMV	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
gwint (zewnętrzny)	M 25	długość gwintu	7.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS68 EMC 11-20SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Narzędzie montażowe HDC**

Profesjonalne narzędzia firmy Weidmüller powstały w wyniku intensywnych prac konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących stosowania w praktyce.

Oferujemy wiele użytecznych narzędzi, takich jak narzędzia bezdotykowe, szczypce do zaciskania końcówek oraz narzędzia do obróbki światłowodów, pomagających w bezpiecznym i precyzyjnym wykonywaniu prac oraz optymalnym montowaniu złączy o zwiększonej wytrzymałości.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC FBS TOOL 13-50	Wersja
Nr zam.	8000015137	Narzędzia montażowe
GTIN (EAN)	4050118292947	
Ilość	1 ST	