

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6 Roto L, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: Weidmueller
Nr zam.	1470940000
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1592.8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Asortyment

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0.5 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	Narzędzie do zaciskania	PZ 6 Roto L
kod koloru	Weidmueller	Liczba AEH	4250 pcs.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 6 ROTO L	Wersja
Nr zam.	1444050000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm ² , 6mm ² , Zagniatanie trapezowe
Ilość	1 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria


Torebka wielokrotna



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów
Weidmüller Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18 GR SV	Wersja	
Nr zam.	9026010000		Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190117382		
Ilość	250 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja	
Nr zam.	0533500000		Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 ST		

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzeñośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwningimiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	9028860000		Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028460000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028450000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	