Karta katalogowa

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptery M8/M12 i M12/M8 służą do szybkiego dostosowywania wielkości wtyku.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe Y, M8 / M12
Nr zam.	1473460000
Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E307231

Wymiary i masa

Masa netto	12.32 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	M12 = kodowanie A, M8 = brak
Napięcie znamionowe	24 V	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3		

Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Kołek M8	Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Moment dokręcający	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	kodowanie	M12 = kodowanie A, M8 = brak
Ścieżka połączenia	M8 / M12	Napięcie znamionowe	24 V
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
złącze 1	M8/M12	Przyłącze 2	Śruba
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Karta katalogowa


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

