

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Adaptory M8/M12 i M12/M8 służą do szybkiego dostosowywania wielkości wtyku.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe Y, M8 / M12
Nr zam.	<a href="#">1473460000</a>
Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Ilość	1 szt.

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E307231

## Wymiary i masa

Masa netto 12.32 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	M12 = kodowanie A, M8 = brak
Napięcie znamionowe	24 V	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3		

## Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Kołek M8	Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Moment dokręcający	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## Dane ogólne

Liczba biegunów	3	kodowanie	M12 = kodowanie A, M8 = brak
Ścieżka połączenia	M8 / M12	Napięcie znamionowe	24 V
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
złącze 1	M8/M12	Przyłącze 2	Śruba
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-ADAPT-M8/M12 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



**Schemat połączeń**

