

**H4,0/18D GR SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



dostarczane luzem w woreczku plastikowym w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
Nr zam.	<a href="#">1476290000</a>
Typ	H4,0/18D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283204
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

## H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (UR)	E354986

## Wymiary i masa

Masa netto	0.22 g
------------	--------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego kolor szary	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	10 mm
średnica kołnierza (D2)	4.8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	12 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 mm <sup>2</sup>	kod koloru	DIN

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

