

INLAY CC-M 10/30



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1483770000
Typ	INLAY CC-M 10/30
GTIN (EAN)	4050118293081
Ilość	1 szt.

INLAY CC-M 10/30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	120 mm	Głębokość (cale)	4.7244 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2.9921 inch
Masa netto	60 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	Uchwyt na 10 oznaczników	Szerokość	76 mm
-----------	--------------------------	-----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Rysunki

Przykład zastosowania

