

IE-BI-USB-3.0-A



Wtyki USB dla FrontCom®

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
Nr zam.	1487920000
Typ	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Ilość	1 szt.

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E471884

Wymiary i masa

Masa netto	1 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Rodzaj produktu	Wkład USB	Stopień ochrony	IP67 z obudową
-----------------	-----------	-----------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB A
Opis artykułu	wkładka kołnierkowa, Typ A	Okablowanie	Typ A
Barwny	czarny	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Ekranowanie	360°; obudowa dookólna
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Cykle wpinania	≥ 1500

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107
Nr certyfikatu (cULus)	E471884		

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 500 V DC
Opór izolacji	≥ 1000 MΩ	Obciążalność przy temperaturze maks. 90 °C	3 A

Ważna informacja

Informacje produktowe	Wtyki USB dla FrontCom®
-----------------------	-------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

Dane techniczne

ECLASS 15.0

27-44-03-90


IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	9200520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
Ilość	100 ST	