

VSRI/0,5-1,0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Nr zam.	1491510000
Typ	VSRI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118300963
Ilość	50 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1.1 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²
izolacja	pełna izolacja	Materiał/tworzywo sztuczne	Polietylen
Długość 1 (I1)	36 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1.7 mm	Długość 2 (I2)	15 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4.4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Rysunki

