



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje
konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do
wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewo- dów,4 mm ² - 6 mm ² ,żółty
Nr zam.	1491530000
Typ	VSRI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301724
Ilość	20 szt.

Dane techniczne**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	2.02 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
izolacja	pełna izolacja	Materiał/tworzywo sztuczne	Polietylen
Długość 1 (I1)	41 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	3.6 mm	Długość 2 (I2)	15 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	6.5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Rysunki

