


WFSKHV/0,5-1,05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
Nr zam.	1491960000
Typ	WFSKHV/0,5-1,05
GTIN (EAN)	4050118301977
Ilość	100 szt.

WFSKHV/0,5-1,05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1.11 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²
izolacja	pełna izolacja	Materiał/tworzywo sztuczne	PA
Długość l (l1)	16.3 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Szerokość wtyku (d2)	6.3 mm	Gęstość wtyku (d3)	0.8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Rysunki

