


WFSKHV/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Nr zam.	1491970000
Typ	WFSKHV/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301755
Ilość	100 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1.27 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
-----------------------------------	-----------------------

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
----------------------------------------------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	2.5 mm ² pełna izolacja	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm ²
Długość l (l1)	16.3 mm	Materiał/tworzywo sztuczne	PA
Szerokość wtyku (d2)	6.3 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
		Gęstość wtyku (d3)	0.8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

