

ES EPG 45 HEX 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania - Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci - Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB - Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm ² , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	1500930000
Typ	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
Ilość	1 szt.

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2.3622 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	149 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	10	Średnica przewodu, min. AWG	10
obszar zacisku, maks.	6 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	5	Szerokość zagniecenia	7 mm
Przekrój zacisku miedzianego	6	Szerokość zacisku w mm	7

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 6 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 45	Wersja
Nr zam.	1500830000	Narzędzie do zaciskania, 6 mm ² , 150 mm ² , Zacisk sześciokątny,
GTIN (EAN)	4050118309317	Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
Ilość	1 ST	owalne

6 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1497150000	końcówka kablowa, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1497170000	końcówka kablowa, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1497180000	końcówka kablowa, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1497190000	końcówka kablowa, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1497200000	końcówka kablowa, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Ilość	100 ST	

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KRN-M12/-6	Wersja
Nr zam.	1497210000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M4/-6 90	Wersja
Nr zam.	1497220000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496120000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496130000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496140000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496150000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496170000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Wersja
Nr zam.	1494720000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304190	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1497840000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1497850000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1497860000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-6	Wersja
Nr zam.	1498610000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118307931	
Ilość	100 ST	