


ES EPG 45 AEH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania - Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci - Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB - Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	35mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	1501170000
Typ	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
Ilość	1 szt.

ES EPG 45 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 180 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG 2 Średnica przewodu, min. AWG 2
obszar zacisku, maks. 35 mm²

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia 19 mm Przekrój zacisku miedzianego 35

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie trapezowe
Przekrój końcówki kablowej znamionowy 35 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90