

ES APG 80 AEH 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	70mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	1502070000
Typ	ES APG 80 AEH 70
GTIN (EAN)	4050118310306
Ilość	1 szt.

ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	405.6 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	2/0	Średnica przewodu, min. AWG	2/0
obszar zacisku, maks.	70 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	24 mm	Przekrój zacisku miedzianego	70
Szerokość zacisku w mm	24		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy		70 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		