

ES APG 80 WM 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502430000
Typ	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	335.8 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	10	Średnica przewodu, min. AWG	10
obszar zacisku, maks.	6 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	6
Szerokość zacisku w mm	7		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	6 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

6 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1497150000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1497170000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1497180000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1497190000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1497200000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Wersja
Nr zam.	1497210000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M4/-6 90	Wersja
Nr zam.	1497220000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496120000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496130000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496140000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Ilość	100 ST	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M10/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496150000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Wersja
Nr zam.	1496170000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Wersja
Nr zam.	1494720000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304190	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1497840000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1497850000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1497860000	końcówka kablowa,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-6	Wersja
Nr zam.	1498610000	końcówka kablowa,6 mm ² ,6 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118307931	
Ilość	100 ST	