


ES APG 80 WM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	25mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502480000
Typ	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Masa netto	351.9 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	4	Średnica przewodu, min. AWG	4
obszar zacisku, maks.	25 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	12 mm	Przekrój zacisku miedzianego	25
Szerokość zacisku w mm	12		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 25 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

25 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników

Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)

Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235

Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234

Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237

Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	1495830000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1496490000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1496500000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1496510000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1496520000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Wersja
Nr zam.	1496530000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495850000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495870000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495880000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495890000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Ilość	100 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M14/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495900000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Ilość	100 ST	

240 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M6/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496180000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496190000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Ilość	100 ST	

25 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M10/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496200000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496210000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/-25	Wersja
Nr zam.	1494730000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118304275	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KP-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1497970000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1497980000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1497990000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1498000000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Wersja
Nr zam.	1498010000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497490000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497510000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497520000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497530000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-25	Wersja
Nr zam.	1498640000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118308013	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	1494120000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1494130000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1494140000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1494150000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1494160000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Wersja
Nr zam.	1493490000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-25	Wersja
Nr zam.	1492800000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Wersja
Nr zam.	1492910000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118302646	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/25	Wersja
Nr zam.	1493050000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118302783	
Ilość	100 ST	