

ES APG 80 WM 35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	35mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502490000
Typ	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	349.4 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	2	Średnica przewodu, min. AWG	2
obszar zacisku, maks.	35 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	12 mm	Przekrój zacisku miedzianego	35
Szerokość zacisku w mm	12		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	35 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

35 mm²35 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1496540000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1496550000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1496570000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Wersja
Nr zam.	1496580000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-35 S	Wersja
Nr zam.	1494790000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Wersja
Nr zam.	1494810000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M6/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495910000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495920000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495930000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495940000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Ilość	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M14/-35 90	Wersja
Nr zam.	1494640000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Wersja
Nr zam.	1494690000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496220000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M8/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496230000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496240000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496250000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/-35	Wersja
Nr zam.	1494740000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304428	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1498020000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1498030000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1498040000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/35	Wersja
Nr zam.	1498050000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Wersja
Nr zam.	1498060000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497540000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Ilość	100 ST	

ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWPN-M8/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497550000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497570000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497580000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-35	Wersja
Nr zam.	1498650000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308143	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1494170000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1494180000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1494190000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-35	Wersja
Nr zam.	1493130000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-35	Wersja
Nr zam.	1493140000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M20/-35	Wersja
Nr zam.	1493520000	końcówka kablowa,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-35	Wersja
Nr zam.	1492810000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-35	Wersja
Nr zam.	1492920000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302752	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/35	Wersja
Nr zam.	1493060000	końcówka kablowa,35 mm ² ,35 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302943	
Ilość	100 ST	