


ES APG 80 WM 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	70mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502520000
Typ	ES APG 80 WM 70
GTIN (EAN)	4050118310580
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	342.3 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	2/0	Średnica przewodu, min. AWG	2/0
obszar zacisku, maks.	70 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	12 mm	Przekrój zacisku miedzianego	70
Szerokość zacisku w mm	12		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	70 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

70 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	1496640000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	1496650000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	1496670000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	1495570000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Wersja
Nr zam.	1495770000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	1495580000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	1495590000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-70 S	Wersja
Nr zam.	1494850000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Wersja
Nr zam.	1494860000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Wersja
Nr zam.	1494870000	końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KRN-M12/-70 S	Wersja
Nr zam.	1494880000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M6/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496010000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496020000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496030000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496040000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Wersja
Nr zam.	1494660000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496050000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Wersja
Nr zam.	1496070000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 45	Wersja
Nr zam.	1496310000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Wersja
Nr zam.	1496320000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Wersja
Nr zam.	1496330000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-70	Wersja
Nr zam.	1494760000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304299	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M8/-70	Wersja
Nr zam.	1498130000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KP-M10/-70	Wersja
Nr zam.	1498140000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Wersja
Nr zam.	1498150000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Wersja
Nr zam.	1498560000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Wersja
Nr zam.	1498160000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Wersja
Nr zam.	1498170000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	1497640000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	1497650000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	1497660000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	1497680000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-70	Wersja
Nr zam.	1498670000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308020	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	1493190000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	1493210000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	1493220000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KQN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	1493230000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	1493240000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	1493250000	końcówka kablowa,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-70	Wersja
Nr zam.	1492830000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-70	Wersja
Nr zam.	1492940000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302738	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/70	Wersja
Nr zam.	1493080000	końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302967	
Ilość	50 ST	