

ES APG 80 WM 95


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	95mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502530000
Typ	ES APG 80 WM 95
GTIN (EAN)	4050118310566
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	304.48 g
------------	----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	3/0	Średnica przewodu, min. AWG	3/0
obszar zacisku, maks.	95 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	12 mm	Przekrój zacisku miedzianego	95
Szerokość zacisku w mm	12		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	95 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

95 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników

Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-95	Wersja
Nr zam.	1495820000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Wersja
Nr zam.	1495600000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Wersja
Nr zam.	1495610000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Wersja
Nr zam.	1495620000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Wersja
Nr zam.	1495780000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Wersja
Nr zam.	1495630000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Wersja
Nr zam.	1495640000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-95 S	Wersja
Nr zam.	1494430000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Wersja
Nr zam.	1494890000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Wersja
Nr zam.	1494900000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KRN-M12/-95 S	Wersja
Nr zam.	1494910000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 90	Wersja
Nr zam.	1496080000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Wersja
Nr zam.	1496090000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Wersja
Nr zam.	1496100000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Wersja
Nr zam.	1494670000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Wersja
Nr zam.	1496110000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Wersja
Nr zam.	1496340000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Wersja
Nr zam.	1496350000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Wersja
Nr zam.	1496370000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Wersja
Nr zam.	1496380000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-95	Wersja
Nr zam.	1494770000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304220	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M8/-95	Wersja
Nr zam.	1498180000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Wersja
Nr zam.	1498190000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Akcesoria

Typ	KP-M12/-95	Wersja
Nr zam.	1498210000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Wersja
Nr zam.	1498520000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Wersja
Nr zam.	1498220000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Wersja
Nr zam.	1498230000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Wersja
Nr zam.	1497690000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Wersja
Nr zam.	1497710000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Wersja
Nr zam.	1497720000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Wersja
Nr zam.	1497730000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-95	Wersja
Nr zam.	1498680000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118307917	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-95	Wersja
Nr zam.	1493260000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-95	Wersja
Nr zam.	1493270000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-95	Wersja
Nr zam.	1493280000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-95	Wersja
Nr zam.	1493290000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KQN-M20/-95	Wersja
Nr zam.	1493310000	końcówka kablowa,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
Ilość	25 ST	
Typ	KSN/-95	Wersja
Nr zam.	1492840000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-95	Wersja
Nr zam.	1492950000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302622	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/95	Wersja
Nr zam.	1493090000	końcówka kablowa,95 mm ² ,95 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302929	
Ilość	50 ST	