

ES APG 80 WM 150


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	150mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502550000
Typ	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	304.5 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	5/0	Średnica przewodu, min. AWG	5/0
obszar zacisku, maks.	150 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	5 mm	Przekrój zacisku miedzianego	150
Szerokość zacisku w mm	5		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	150 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

150 mm²150 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
 Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
 Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234
 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-150	Wersja
Nr zam.	1495700000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-150	Wersja
Nr zam.	1495710000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-150	Wersja
Nr zam.	1495720000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-150	Wersja
Nr zam.	1495810000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-150	Wersja
Nr zam.	1495730000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-150	Wersja
Nr zam.	1495740000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-150 S	Wersja
Nr zam.	1494440000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M8/-150 S	Wersja
Nr zam.	1494940000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M10/-150 S	Wersja
Nr zam.	1494950000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-150 S	Wersja
Nr zam.	1494970000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Ilość	10 ST	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M8/-150 90	Wersja
Nr zam.	1494490000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/150 90	Wersja
Nr zam.	1494500000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 90	Wersja
Nr zam.	1494510000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 90	Wersja
Nr zam.	1494520000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 90	Wersja
Nr zam.	1494530000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-150 45	Wersja
Nr zam.	1496430000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-150 45	Wersja
Nr zam.	1496440000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 45	Wersja
Nr zam.	1496450000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 45	Wersja
Nr zam.	1496470000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 45	Wersja
Nr zam.	1496480000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-150	Wersja
Nr zam.	1497380000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118306958	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-150	Wersja
Nr zam.	1498290000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

10 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M10/-150	Wersja
Nr zam.	1498310000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Ilość	25 ST	

150 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M12/-150	Wersja
Nr zam.	1498320000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M14/-150	Wersja
Nr zam.	1498580000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M16/-150	Wersja
Nr zam.	1498330000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M20/-150	Wersja
Nr zam.	1498340000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Wersja
Nr zam.	1497790000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWPN-M10/-150 90	Wersja
Nr zam.	1497810000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Wersja
Nr zam.	1497820000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Wersja
Nr zam.	1497830000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/150 90	Wersja
Nr zam.	1496680000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-150	Wersja
Nr zam.	1498710000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118308129	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-150	Wersja
Nr zam.	1493370000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303117	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-150	Wersja
Nr zam.	1493380000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303520	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-150	Wersja
Nr zam.	1493390000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303094	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-150	Wersja
Nr zam.	1493410000	końcówka kablowa, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303056	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-150	Wersja
Nr zam.	1492970000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118302912	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/150	Wersja
Nr zam.	1493120000	końcówka kablowa, 150 mm ² , 150 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118302905	
Ilość	50 ST	