

ES APG 80 WM 240


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	240mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502580000
Typ	ES APG 80 WM 240
GTIN (EAN)	4050118310689
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	302.8 g
------------	---------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	450	Średnica przewodu, min. AWG	450
obszar zacisku, maks.	240 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	240
Szerokość zacisku w mm	7		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy		240 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

240 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników

Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)

Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235

Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234

Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237

Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-240	Wersja
Nr zam.	1495480000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240	Wersja
Nr zam.	1495490000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-240	Wersja
Nr zam.	1495500000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-240	Wersja
Nr zam.	1497270000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-240	Wersja
Nr zam.	1495510000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-240	Wersja
Nr zam.	1495520000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-240 S	Wersja
Nr zam.	1494340000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M12/-240 S	Wersja
Nr zam.	1494350000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M16/-240 S	Wersja
Nr zam.	1494370000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Ilość	5 ST	
Typ	KWN-M10/-240 90	Wersja
Nr zam.	1494590000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Ilość	25 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M12/-240 90	Wersja
Nr zam.	1494610000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-240 90	Wersja
Nr zam.	1494620000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-240 90	Wersja
Nr zam.	1494630000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-240 45	Wersja
Nr zam.	1495400000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Ilość	15 ST	
Typ	KWN-M16/-240 45	Wersja
Nr zam.	1495410000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Ilość	15 ST	
Typ	KWN-M20/-240 45	Wersja
Nr zam.	1495420000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Ilość	15 ST	
Typ	VSTN/-240	Wersja
Nr zam.	1497400000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118306965	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M10/-240	Wersja
Nr zam.	1498390000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M12/-240	Wersja
Nr zam.	1498410000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M14/-240	Wersja
Nr zam.	1498530000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M16/-240	Wersja
Nr zam.	1498420000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M20/-240	Wersja
Nr zam.	1498430000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Ilość	20 ST	
Typ	KWPN-M12/-240 90	Wersja
Nr zam.	1496730000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306279	
Ilość	20 ST	

ES APG 80 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWPN-M16/-240 90	Wersja
Nr zam.	1496740000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306507	
Ilość	20 ST	
Typ	KWPN-M20/-240 90	Wersja
Nr zam.	1496750000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306095	
Ilość	20 ST	
Typ	VPN/-240	Wersja
Nr zam.	1498730000	końcówka kablowa,240 mm ² ,240 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308044	
Ilość	15 ST	
Typ	KQN-M10/-240	Wersja
Nr zam.	1493460000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303230	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-240	Wersja
Nr zam.	1493470000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303551	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-240	Wersja
Nr zam.	1493480000	końcówka kablowa,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303209	
Ilość	25 ST	