

## ES APG 80 WM 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	300mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">1502590000</a>
Typ	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Ilość	1 szt.

## ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	277 g
------------	-------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	600	Średnica przewodu, min. AWG	600
obszar zacisku, maks.	300 mm <sup>2</sup>		

## Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	300
Szerokość zacisku w mm	7		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy		300 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Akcesoria

300 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M10/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495530000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305210	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M12/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495540000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305098	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M14/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497280000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306903	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M16/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495550000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304978	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M20/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497240000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306774	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M10/300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494380000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303926	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M12/-300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494390000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303940	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M16/-300 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494400000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303889	
Ilość	5 ST	
Typ	KWN-M12/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497300000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306781	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M16/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497310000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306941	
Ilość	20 ST	

## ES APG 80 WM 300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M20/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497320000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306934	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M10/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498440000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M12/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498450000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M14/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498550000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M16/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498460000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M20/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498470000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M12/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496770000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306415	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M16/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496780000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306354	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M20/-300 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496790000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306545	
Ilość	10 ST	
Typ	VPN/-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498740000</a>	końcówka kablowa,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308037	
Ilość	10 ST	