

ES APG 80 WM 300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	300mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	1502590000
Typ	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
Ilość	1 szt.

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	277 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	600	Średnica przewodu, min. AWG	600
obszar zacisku, maks.	300 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	300
Szerokość zacisku w mm	7		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 300 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

300 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M10/-300	Wersja
Nr zam.	1495530000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M12/-300	Wersja
Nr zam.	1495540000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M14/-300	Wersja
Nr zam.	1497280000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M16/-300	Wersja
Nr zam.	1495550000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M20/-300	Wersja
Nr zam.	1497240000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
Ilość	20 ST	
Typ	KRN-M10/300 S	Wersja
Nr zam.	1494380000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M12/-300 S	Wersja
Nr zam.	1494390000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
Ilość	5 ST	
Typ	KRN-M16/-300 S	Wersja
Nr zam.	1494400000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
Ilość	5 ST	
Typ	KWN-M12/-300 90	Wersja
Nr zam.	1497300000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M16/-300 90	Wersja
Nr zam.	1497310000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
Ilość	20 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M20/-300 90	Wersja
Nr zam.	1497320000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
Ilość	20 ST	
Typ	KP-M10/-300	Wersja
Nr zam.	1498440000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M12/-300	Wersja
Nr zam.	1498450000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M14/-300	Wersja
Nr zam.	1498550000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M16/-300	Wersja
Nr zam.	1498460000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
Ilość	10 ST	
Typ	KP-M20/-300	Wersja
Nr zam.	1498470000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M12/-300 90	Wersja
Nr zam.	1496770000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M16/-300 90	Wersja
Nr zam.	1496780000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
Ilość	10 ST	
Typ	KWPN-M20/-300 90	Wersja
Nr zam.	1496790000	końcówka kablowa,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
Ilość	10 ST	
Typ	VPN/-300	Wersja
Nr zam.	1498740000	końcówka kablowa,300 mm ² ,300 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308037	
Ilość	10 ST	