

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	120mm ² , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	1502700000
Typ	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
Ilość	1 szt.

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	322 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	4/0	Średnica przewodu, min. AWG	4/0
obszar zacisku, maks.	120 mm ²		

Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	20	Szerokość zagniecenia	10 mm
Przekrój zacisku miedzianego	120	Szerokość zacisku w mm	10

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy		120 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

120 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	1495790000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	1495650000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	1495670000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Wersja
Nr zam.	1495800000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	1495680000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	1495690000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Wersja
Nr zam.	1494410000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Wersja
Nr zam.	1494420000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Wersja
Nr zam.	1494920000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Wersja
Nr zam.	1494930000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Ilość	10 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M8/-120 90	Wersja
Nr zam.	1494680000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	1494450000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	1494470000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Wersja
Nr zam.	1494480000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Wersja
Nr zam.	1496390000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Wersja
Nr zam.	1496400000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Wersja
Nr zam.	1496410000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Wersja
Nr zam.	1496420000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-120	Wersja
Nr zam.	1494780000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118304282	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Wersja
Nr zam.	1498480000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Wersja
Nr zam.	1498240000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Wersja
Nr zam.	1498250000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Wersja
Nr zam.	1498490000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KP-M16/-120	Wersja
Nr zam.	1498270000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Wersja
Nr zam.	1498280000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	1497750000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	1497760000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Wersja
Nr zam.	1497770000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Wersja
Nr zam.	1497780000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-120	Wersja
Nr zam.	1498690000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118307795	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	1493320000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	1493330000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	1493340000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	1493350000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	1493360000	końcówka kablowa, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Wersja
Nr zam.	1492960000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118302936	
Ilość	50 ST	

ES APG 80 HEX 120

Akcesoria

Typ	VSTN/120	Wersja	
Nr zam.	1493110000	końcówka kablowa, 120 mm ² , 120 mm ² , Brak	
GTIN (EAN)	4050118302813		
Ilość	50 ST		