

## ES APG 80 DIN 25


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Wersja     | 25mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem |
| Nr zam.    | <a href="#">1502850000</a>          |
| Typ        | ES APG 80 DIN 25                    |
| GTIN (EAN) | 4050118310849                       |
| Ilość      | 1 szt.                              |

## ES APG 80 DIN 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 349.4 g |
|------------|---------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Opis styku

|                              |                    |                             |   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| Średnica przewodu, maks. AWG | 4                  | Średnica przewodu, min. AWG | 4 |
| obszar zacisku, maks.        | 25 mm <sup>2</sup> |                             |   |

## Wkładki zaciskowe

|                        |       |                              |    |
|------------------------|-------|------------------------------|----|
| Szerokość zagniecenia  | 11 mm | Przekrój zacisku miedzianego | 25 |
| Szerokość zacisku w mm | 11    |                              |    |

## dane narzędzia do zagniatania

|                            |                 |                    |  |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--|
| rodzaj / profil zacisku    | Zacisk z karbem |                    |  |
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy      | 25 mm <sup>2</sup> |  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |