

## IE-C5DB4RE0010MCSMCSK67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 1 m |
| Nr zam.    | <a href="#">1526280010</a>   |
| Typ        | IE-C5DB4RE0010MCSMCSK67  |
| GTIN (EAN) | 4050118337143  |
| Ilość      | 1 szt.   |



**IE-C5DB4RE0010MCSMCSK67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

|                                  |                               |                           |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Odporność na olej                | in accordance with EN 50306-3 | Halogenki                 | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2  |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 6 *średnica                   | Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze   |
| Korozyjność gazów pożarowych     | to IEC 60754-2                | Gęstość dymu              | According to BS 6853 Appendix D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, According to IEC 61034-2 |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |