

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Rozłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem przepięciowym (RCBO), Wkład złącza zasilania duży, RCBO
Nr zam.	1534250000
Typ	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

71 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-5 °C...40 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Przewody zaciskane

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową

min.

1.5 mm²

maks.

2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny

min.

1.5 mm²

maks.

2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową

min.

1.5 mm²

maks.

2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny

1.5 ... 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową

1.5 ... 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową

1.5 ... 2.5 mm²

Dane ogólne

Rodzaj produktu

Rozłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem przepięciowym (RCBO)

Stopień ochrony

IP20

Typ wkładki

Wkład złącza zasilania duży

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)

TAA000022B

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dane techniczne**


Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Znamionowe natężenie prądu	16 A
napięcie robocze	230 V AC	I Δ m	500 A
I Δ n	30 mA	charakterystyka wyzwiania	Typ C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rysunki

Charakterystyka wyzwalań



Akcesoria

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wersja	
Nr zam.	1450820000	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem, Pojedyncza rama	
GTIN (EAN)	4050118255584		
Ilość	1 ST		