

## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 10 HEX, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	<a href="#">1542250000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118347029
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

## CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1803 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw zawierający narz. do zaciskania do 10 mm <sup>2</sup> o profilu sześciokątnym, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce Weidmüller
---------------	--

## Asortyment

obszar zacisku, maks.	10 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 10 HEX	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	3200 pcs.		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją  
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych  
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym  
Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości  
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji  
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów  
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji  
Dwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania  
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia  
Duża trwałość  
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005000000</a>	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 ST	

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 10 HEX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1445070000</a>	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118250312	
Ilość	1 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## CRIMPSET PZ 10 HEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0690700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0462900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019160000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190126575	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0533500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905	
Ilość	100 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0534200000</a>		Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 ST		

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>		Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		