


## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 10 HEX, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: DIN |
| Nr zam.    | <a href="#">1542260000</a>   |
| Typ        | CRIMPSET PZ 10 HEX D   |
| GTIN (EAN) | 4050118347111  |
| Ilość      | 1 szt.   |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego   |

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |        |                  |              |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 261 mm | Głębokość (cale) | 10.2756 inch |
| Wysokość   | 57 mm  | Wysokość (cale)  | 2.2441 inch  |
| Szerokość  | 338 mm | Szerokość (cale) | 13.3071 inch |
| Masa netto | 1809 g |                  |              |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia               |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

## Dane techniczne

|               |   |
|---------------|---|
| Opis artykułu | Zestaw zawierający narz. do zaciskania do 10 mm <sup>2</sup> o profilu sześciokątnym, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce DIN |
|---------------|---|

## Asortyment

|                         |                                |                                   |                      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| obszar zacisku, maks.   | 10 mm <sup>2</sup>             | obszar zacisku, min.              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| opakowanie              | skrzynia z tworzywa sztucznego | narzędzie do zdejmowania izolacji | STRIPAX              |
| Narzędzie do zaciskania | PZ 10 HEX                      | kod koloru                        | DIN                  |
| Liczba AEH              | 2900 pcs.                      |                                   |                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacjąDo przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowychIdealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowymDługość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długościAutomatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak dostosowania do różnych grubości izolacjiDwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowaniaBez luzu w samo-regulującej jednostce cięciaDuża trwałośćZoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ        | STRIPAX                    | Wersja  |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005000000</a> | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |  |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |  |
| Ilość      | 1 ST                       |   |  |

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | PZ 10 HEX                  | Wersja   |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1445070000</a> | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny |  |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |  |  |
| Ilość      | 1 ST                       |  |  |

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/14D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019010000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały     |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019040000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/14D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/14D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019120000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny    |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/15D BL                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019160000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/20D GR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019200000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary    |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe


|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H6,0/20D GE                | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9019220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |   |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Typ        | H10,0/22D R                | Wersja |   |
| Nr zam.    | <a href="#">9019240000</a> |        | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony |
| GTIN (EAN) | 4008190075385              |        |   |
| Ilość      | 100 ST                     |        |   |

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwnymiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |                                   |
|------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| Typ        | KOFFER PSC4-01             | Wersja |                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9028860000</a> |        | Narzędzia, Skrzynka asortymentowa |
| GTIN (EAN) | 4032248304608              |        |                                   |
| Ilość      | 1 ST                       |        |                                   |