

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 10 HEX, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: inne
Nr zam.	<a href="#">1542270000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1604.24 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw zawierający narz. do zaciskania do 10 mm <sup>2</sup> o profilu sześciokątnym, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w innej kolorystyce
---------------	---

## Asortyment

obszar zacisku, maks.	10 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 10 HEX	kod koloru	Miscellaneous
Liczba AEH	2900 pcs.		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją  
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych  
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym  
Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości  
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji  
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów  
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji  
Dwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania  
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia  
Duża trwałość  
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005000000</a>	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 ST	

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 10 HEX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1445070000</a>	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118250312	
Ilość	1 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190128944	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190035754	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20T GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190111731	
Ilość	100 ST	

## CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22T BR	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9021150000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, brązowy	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Ilość	100 ST		

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		