

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 10 SQR, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: inne
Nr zam.	1542310000
Typ	CRIMPSET PZ 10 SQR T
GTIN (EAN)	4050118347210
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1592.8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw zawierający narz. do zaciskania do 10 mm ² o profilu kwadratowym, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w innej kolorystyce
---------------	---

Asortyment

obszar zacisku, maks.	10 mm ²	obszar zacisku, min.	0.14 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 10 SQR	kod koloru	Miscellaneous
Liczba AEH	2900 pcs.		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym
Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
Brak dostosowania do różnych grubości izolacji
Dwuetałowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
Duża trwałość
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja	
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Ilość	1 ST		

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 10 SQR	Wersja	
Nr zam.	1445080000	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm ² , 10mm ² ,	
GTIN (EAN)	4050118250152	Zagniatanie czworokątne	
Ilość	1 ST		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	9019010000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	9021040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	9019080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	9019120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Wersja
Nr zam.	9021070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190128944	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Wersja
Nr zam.	9021110000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190035754	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20T GN	Wersja
Nr zam.	9021130000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190111731	
Ilość	100 ST	

CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22T BR	Wersja	
Nr zam.	9021150000		Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, brązowy
GTIN (EAN)	4008190086886		
Ilość	100 ST		

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	9028860000		Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		