

IE-FCI-PWCB-3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa
Nr zam.	1543690000
Typ	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
Ilość	1 szt.

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E479289

Wymiary i masa

Masa netto 37 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 8bl

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Rodzaj produktu bezpiecznik Typ wkładki Wkładka bezpiecznikowa

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B Nr certyfikatu (UR) E479289

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza Gniazda wtyków płaskich 6,5 mm Znamionowe natężenie prądu 3 A

rezystancja 0,069 Ω typ. napięcie robocze 32 V DC, 250 V AC

Obciążalność 1,5 kVefekt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90