



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane |
| Nr zam. | 1543710000 |
| Typ | IE-FC-IP-PWU/1ST/CB |
| GTIN (EAN) | 4050118348927 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Wysokość | 23 mm | Wysokość (cale) | 0.9055 inch |
| Szerokość | 51.5 mm | Szerokość (cale) | 2.0276 inch |
| Długość | 90.5 mm | Długość (cale) | 3.563 inch |
| Masa netto | 17.07 g | | |

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

Wkładki

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|
| Wkładka bezpiecznikowa | 1 | Wkład złącza zasilania US | 1 |
| Wkładka, danych | 1 | | |

Dane ogólne

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| Rodzaj produktu | Płytki wkładki, nieekranowane | Materiał | Poliwęglan (PC) |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|

Standardy ogólne


| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E223801 | Nr certyfikatu (CSA) | 2000039-80039714 |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Akcesoria

RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Wersja |
| Nr zam. | 1962850000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | TIA-568A |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Wersja |
| Nr zam. | 1963840000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | TIA-568B |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Wersja |
| Nr zam. | 1963830000 | Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | PROFINET |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | IE-BI-RJ45-C | Wersja |
| Nr zam. | 1962840000 | Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Ilość | 10 ST | |

USB

Wtyki USB dla FrontCom®



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-USB-A | Wersja |
| Nr zam. | 1019570000 | Wkład USB, wkładka kołnierzkowa, Typ A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | IE-BI-USB-AB | Wersja |
| Nr zam. | 1131380000 | Wkład USB, wkładka kołnierzkowa, Typ AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Ilość | 1 ST | |

IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Typ | IE-BI-USB-3.0-A | Wersja | |
| Nr zam. | 1487920000 | Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A | |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | IE-FCI-PWS-US | Wersja | |
| Nr zam. | 1450800000 | FrontCom, Wkład złącza zasilania US, Typ B, złącze żeńskie, US | |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

Bezpiecznik




FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | IE-FCI-PWCB-3A | Wersja | |
| Nr zam. | 1543690000 | FrontCom, bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa | |
| GTIN (EAN) | 4050118348859 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznaczkową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1736181044 | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Ilość | 200 ST | |

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-FC-PWPC | Wersja |
| Nr zam. | 1450820000 | FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem, Pojedyncza rama |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Ilość | 1 ST | |

Akcesoria

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Wersja | |
| Nr zam. | 9009030000 | Wkrętak, Wkrętak | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Ilość | 1 ST | | |