



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane
Nr zam.	<a href="#">1543710000</a>
Typ	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB
GTIN (EAN)	4050118348927
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

## Wymiary i masa

Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0.9055 inch
Szerokość	51.5 mm	Szerokość (cale)	2.0276 inch
Długość	90.5 mm	Długość (cale)	3.563 inch
Masa netto	17.07 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

## Wkładki

Wkładka bezpiecznikowa	1	Wkład złącza zasilania US	1
Wkładka, danych	1		

## Dane ogólne

Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane	Materiał	Poliwęglan (PC)
-----------------	-------------------------------	----------	-----------------

## Standardy ogólne


Nr certyfikatu (cURus)	E223801	Nr certyfikatu (CSA)	2000039-80039714
------------------------	---------	----------------------	------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



## Akcesoria

## RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962850000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963830000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 ST	

## USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1019570000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	1 ST	
Typ	IE-BI-USB-AB	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1131380000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Ilość	1 ST	

## IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1487920000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Ilość	1 ST	

## Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWS-US	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1450800000</a>	FrontCom, Wkład złącza zasilania US, Typ B, złącze żeńskie, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Ilość	1 ST	

## Bezpiecznik




FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWCB-3A	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa
GTIN (EAN)	4050118348859	
Ilość	1 ST	

## Akcesoria

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 ST	

## Akcesoria do FrontCom Vario



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem, Pojedyncza rama
GTIN (EAN)	4050118255584	
Ilość	1 ST	

## Akcesoria

### Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD  
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO  
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9009030000</a>	Wkrętak, Wkrętak	
GTIN (EAN)	4032248266944		
Ilość	1 ST		