


**CLI C 2-4 OR/SW 3 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm<sup>2</sup> do 70 mm<sup>2</sup> można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach. Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań. Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku. Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie. Trwałe opisy o wysokiej jakości. Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, pomarańczowy
Nr zam.	<a href="#">1568261512</a>
Typ	CLI C 2-4 OR/SW 3 CD
GTIN (EAN)	4008 1909 16220
Ilość	250 szt.

## CLI C 2-4 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0.315 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0.1575 inch
Szerokość	7 mm	Szerokość (cale)	0.2756 inch
Masa netto	0.21 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	3	
Orientacja nadruku	poziomo	
Rodzaj nadruku	standard	
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco	
Wykonanie	CD	
Szerokość	7 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	
Barwny	pomarańczowy	
Halogenki	Tak	
Średnica izolacji, maks.	10	
Materiał podstawowy	PVC, miękkie, bez kadmu	
Kolor nadruku	czarny	
Nadrukowane znaki	Liczby	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula
Zalecane branże	Proces, Maszyny	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Reel = Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	
Imprint	3	

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Podobny do przedstawionego na ilustracji