

ZTA 2 ZDU4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Adapter testowy, 9 A
Nr zam.	1609060000
Typ	ZTA 2 ZDU4
GTIN (EAN)	4008190466220
Ilość	25 szt.

ZTA 2 ZDU4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
--	---------------------

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²
--	---------------------

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²
--	---------------------

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²
--	---------------------

Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0.5 mm ²
--	---------------------

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	1.5 mm ²
---	---------------------

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	1.5 mm ²
---	---------------------

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	1.5 mm ²
---	---------------------

Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	1.5 mm ²
---	---------------------

wymiary

Raster w mm (P)	6.00 mm	wysokość z szyną nośną 35	103.5 mm
-----------------	---------	---------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		