

## WO 127/25 TP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Samoprzylepne etykiety poliestrowe mogą być drukowane w każdej, biurowej drukarce laserowej formatu A4.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	WriteOn, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">1609770000</a>
Typ	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0.9842 inch
Szerokość	127 mm	Szerokość (cale)	5 inch
Masa netto	33 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	Kolor materiału wg kodu rezystancji	9
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Szerokość	127 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Materiał podstawowy	warstwa winylu	Nadrukowane znaki	bez
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	70 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	32.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm	Szerokość pola tekstowego	25.4 mm
Wysokość pola tekstowego	25.4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 32.3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	70 - 150 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		