

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ZGB 15 jest oprawką sztyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce sztyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub sztyld wsuwany ESO 15.

ZGB 30 jest oprawką sztyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce sztyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub sztyld wsuwany ESO 7.

Informacje o sztyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, biały
Nr zam.	1611930000
Typ	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008 19000225 1
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	10.5 mm	Głębokość (cale)	0.4134 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	7 mm	Szerokość (cale)	0.2756 inch
Masa netto	0.48 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	
Orientacja nadruku	poziome i pionowe	
Wykonanie	Obrotowy	
Szerokość	7 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Podzespół
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Component part = Terminal marker	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	
Aplikacja / producent	Weidmueller	

Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

STR przezroczyste paski



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STR 7 F.SCHT 7	Wersja	
Nr zam.	0515300000		Oznacznik złączek, Nasadka ochronna, 27 x 6.3 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4008190182175		
Ilość	20 ST		

szyldy wtykane ESO



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESO 7 DIN A4 WS	Wersja	
Nr zam.	1607720000		Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 30 x 6.3 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190206116		
Ilość	10 ST		
Typ	ESO 7 DIN A4 GE	Wersja	
Nr zam.	1634780000		Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190273361		
Ilość	10 ST		
Typ	ESO 7 P DIN A4 GE	Wersja	
Nr zam.	1670400000		Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190430726		
Ilość	10 ST		
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS	Wersja	
Nr zam.	1670390000		Oznacznik złączek, Oznaczniki wkładane, 27 x 6.3 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190430719		
Ilość	10 ST		