

CC-H 85/54 BG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, Ciemnobeżowy
Nr zam.	1631640003
Typ	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008 190465292
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	13 mm	Głębokość (cale)	0.5118 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3.5433 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2.2835 inch
Długość	90 mm	Długość (cale)	3.5433 inch
Średnica	0 mm	Masa netto	25.15 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy -0.002 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Wykonanie	Element do umieszczenia oznakowania	
Szerokość	58 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	Ciemnobeżowy	
Halogenki	Nie	
Długość	90 mm	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Maszyny	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Accessories	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	

Znaczniki urządzeń

Średnica	0 mm	Halogenki	Nie
----------	------	-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Akcesoria

Natural



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników. W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CB 360/4,5 NC	Wersja	
Nr zam.	1279000000		Opaska kablowa, 4,5 x 360 mm, poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459		
Ilość	4000 ST		
Typ	CB 365/7,5 NC	Wersja	
Nr zam.	1279100000		Opaska kablowa, 7,5 x 365 mm, poliamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665		
Ilość	1500 ST		