


HDC-C-M3-BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 3, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 10, toczony, stop miedzi
Nr zam.	1682310000
Typ	HDC-C-M3-BM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474041
Ilość	100 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Średnica	6.1 mm	Masa netto	3.08 g
----------	--------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	3.6 mm	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wersja wkładki	CM 3
Rezystancja skrośna	≤1 mΩ	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	10 mm ²	Powierzchnia	Srebro
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	złącze żeńskie
Materiał podstawowy	stop miedzi	Proces produkcji	toczony
Przekrój przyłącza przewodu	10 - 10 mm ²	Materiał styku	stop miedzi


Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Rysunki



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



Akcesoria**Crimping tools**

Praski do styków toczonych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość
zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym
błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne
pozycjonowanie styków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTX CM 3.6	Wersja
Nr zam.	9018480000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 4mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190884581	10mm ² , Zagniatanie W
Ilość	1 ST	
Typ	CTIN CM 3.6	Wersja
Nr zam.	9205440000	Narzędzie do zaciskania terminali, 1.5mm ² , 10mm ² , poczw.
GTIN (EAN)	4032248734146	Zagniatanie karbowane
Ilość	1 ST	

Narzędzia do usuwania styków

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi
do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli
światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Wersja
Nr zam.	1866710000	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437030	
Ilość	1 ST	