

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 20, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.52, wytłaczany, stop miedzi
Nr zam.	1682450000
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
Ilość	500 szt.

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0.23 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	1 mm	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	2.5 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wersja wkładki	CM 20
Rezystancja skrośna	≤5 mΩ	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.52 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.2 mm ²	Powierzchnia	złoto
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	złącze żeńskie
Materiał podstawowy	stop miedzi	Proces produkcji	wytłaczany
Przekrój przyłącza przewodu	0.2 - 0.52 mm ²	Materiał styku	stop miedzi

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki




Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Wkręta z końcówką płaską**

Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Wersja
Nr zam.	9008330000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056286	
Ilość	1 ST	